



# ML

## ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Lámparas de luz combinada

### Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventílala habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto

| Información general                      |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tapa-base                                | E40 [E40]                                            |
| Posición de funcionamiento               | VBU/VBD30 [Vertical o base arriba/base abajo +/-30D] |
| Vida útil para fallas del 50 % (nominal) | 10.000 hora(s)                                       |
| Información técnica sobre la luz         |                                                      |
| Coordenada de cromaticidad X (nominal)   | 403                                                  |
| Coordenada de cromaticidad Y (nominal)   | 382                                                  |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)   | 21 lm/W                                              |
| Índice de producción de color (IRC)      | 63                                                   |
| Operación y aspectos eléctricos          |                                                      |
| Consumo de energía                       | 260,0 W                                              |
| Voltaje (nominal)                        | 225 V                                                |
| Voltaje (nominal)                        | 225 V                                                |
| Controles y atenuación                   |                                                      |
| Regulable                                | No                                                   |
| Mecánica y carcasa                       |                                                      |
| Acabado de la luz                        | Vidrio revestido                                     |



| Material del foco                    | Cristal duro                |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Forma del foco                       | ED90 [ED 90 mm]             |
| Aprobación y aplicación              |                             |
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 14 mg                       |
| Consumo de energía kWh/1000 h        | 286 kWh                     |
| Información del producto             |                             |
| Nombre del producto del pedido       | ML 250W E40 220-230V 1SL/12 |
| Nombre del producto completo         | ML 250W E40 220-230V 1SL/12 |
| Full EOC                             | 692059027789400             |
| Código del pedido                    | 928096257291                |
| N.º de material (12NC)               | 928096257291                |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                           |
| EAN/UPC: producto/caja               | 6920590277894               |
| Numerador: paquetes por caja externa | 12                          |
| EAN/UPC - Caja                       | 6920590277900               |

Plano de dimensiones



| Product                     | D (max) | C (max) |
|-----------------------------|---------|---------|
| ML 250W E40 220-230V 1SL/12 | 91 mm   | 226 mm  |



Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Vida útil



Life Expectancy Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

