



ML

ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Lampes à lumière mixte

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	VBU/VBD30 [Verticale ou support vers le haut/support vers le bas +/-30 D]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Coordonnée trichromatique x (nominale)	403
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	382
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	21 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	63
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	260,0 W
Tension (nom.)	225 V
Tension (nom.)	225 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité


Matériaux des ampoules	Verre trempé
Forme de l'ampoule	ED90 [ED 90 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	14 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	286 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	ML 250W E40 220-230V 1SL/12
Nom de produit complet	ML 250W E40 220-230V 1SL/12
Full EOC	692059027789400
Code de commande	928096257291
Code 12NC	928096257291
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	6920590277894
Conditionnement par carton	12
EAN/UPC - Boîte	6920590277900

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	C (max)
ML 250W E40 220-230V 1SL/12	91 mm	226 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - ML 250W E40 220-230V 1SL/12

