



# MASTERColour CDM-R111

## MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer und der hoher Energieeffizienz der MASTERColour CDM Lampe. Dank ihres modernen Designs ist sie perfekt für dekorative Beleuchtung geeignet.

### Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35 W/830 erlaubt

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen            |   | Farbwiedergabeindex (CRI)                         |          |
|-------------------------------------|---|---|----------|
| Socket                              | GX8.5 [GX8.5]                           |   | 96       |
| Betriebsstellung                    | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 60 %     |
| Schaltzyklus                        | 1.000                                   | Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)               | 2.800 lm |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 11.000 Stunde(n)                        |   |          |
| Lichttechnische Daten               |   | Betrieb und Elektrik                              |          |
| Farbcode                            | 942 [CCT of 4200K]                      | Energieverbrauch                                  | 73,2 W   |
| Ausstrahlungswinkel (Nom)           | 40 Grad                                 | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                        | 120 s    |
| Lichtstärke (Nom)                   | 6.700 cd                                | Spannung (Nom)                                    | 92 V     |
| Lichtfarbe                          | Kaltweiß (CW)                           | Spannung (Nom)                                    | 92 V     |
| Farbkoordinate X (Nom)              | 0,381                                   |   |          |
| Farbkoordinate Y (nom.)             | 0,370                                   | Lichtregelung und Dimmen                          |          |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)     | 4200 K                                  | Dimmbar   | Nein     |

# MASTERC colour CDM-R111

## Mechanik und Gehäuse

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Kolbenausführung | Reflektor       |
| Kolbenform       | R111 [R 111 mm] |

## Genehmigung und Anwendung


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse          | G      |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 6,3 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 80 kWh |

## Produktdaten

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestell-Produktname | MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6 |
|---------------------|--|



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTERC colour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6 |
| Gesamt-Produktcode              | 871150021395210                                 |
| Bestellcode                     | 21395210  |
| Material-Nr. (12NC)             | 928098105330                                    |
| Anzahl pro Verpackung           | 1   |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500213952                                   |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6   |
| EAN Umverpackung                | 8711500213969                                   |

## Abmessungsskizzen



| Product                                  | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6 | 111 mm  | 95 mm   |

## Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

# MASTERC colour CDM-R111

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

