



MSR HR (Heißwiederzündung)

MSR 2500 HR 1CT/2

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G38 [G38]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	500 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Not Specified]
Lichtstrom (min.)	207.900 lm
Lichtstrom	231.000 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	325
Farbkoordinate Y (nom.)	328
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	6000 K
Bemessungslichtausbeute (min.)	83 lm/W
Nennlichtausbeute (nom.)	92 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Bogenlänge O (Nom.)	14,0 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	2.500 W
Lampenstrom (Nom)	24,4 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MSR 2500 HR 1CT/2
Gesamtbezeichnung des Produkts	MSR 2500 HR 1CT/2
Gesamt-Produktcode	872790092604000
Bestellcode	92604000
Material-Nr. (12NC)	928104905114
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900926040
Zähler – Pakete pro Außenkarton	2
EAN Umverpackung	8727900926057


MSR HR (Heißwiederzündung)

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 2500	60 mm	14,0	126 mm	128 mm	127	240 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/2		mm			mm			mm	

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MSR 2500 HR 1CT/2

