
PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite

MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

小型超高效率長效陶瓷複金屬放電反射罩可產生清爽而耀眼的白光，演色性高

安全提示

- 只能搭配電子控制安定器裝置使用
- 控制安定器裝置必須內附燈管壽命終了保護裝置 (IEC61167、IEC 62035)
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27
操作位置	UNIVERSAL [任何或通用 (U)]
切換週期	1,350
通量測量參考	Narrow Cone
壽命 (故障率 50%) (標稱)	15,000 h

照明技術	
色碼	930 [CCT of 3000K]
光束角 (Nom)	30 °
光通量	4,500 lm
光強 (標稱)	14,000 cd
色彩名稱	暖白光 (WW)
色度坐標 X (標稱)	0.434
色度坐標 Y (Nom)	0.398
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	70 lm/W
演色性指數 (CRI)	92

LLMF 標稱壽命結束 (規範)	80 %
90° 錐體內的光通量 (額定)	4,500 lm

運轉與電力	
耗電量	73.2 W
達到 60% 光色的熱機時間	120 s
電壓 (標稱)	86 V
電壓 (標稱)	86 V

控制與調光	
可調光	否

機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	PAR30L

認證與應用	
節能省電等級	G

MASTERColour CDM-R Elite


汞 (Hg) 含量 (最大)	6.6 mg
汞 (Hg) 含量 (標稱)	6.6 mg
能源消耗 kWh/1000 h	74 kWh
EPREL 註冊碼	473365

訂單代碼	928109400630
材質 Nr. (12NC)	928109400630
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291241881
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8718291241898

產品資料


下訂產品名稱	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
完整產品名稱	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D
完整產品代碼	871829124188100

二维绘图




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

光度数据




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

壽命



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。