



MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Lámparas de sodio a alta presión con tecnología PIA (Philips Integrated Antenna), alto flujo luminoso y larga vida.

Advertencias y seguridad

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


| Información general | | Voltaje (nom.) | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Base del casquillo | E40 | 110 V | |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] | Controles y regulación | |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 30.000 hora(s) | Regulable | No |
| Datos técnicos de la luz | | Mecánicos y de carcasa | |
| Código de color | 220 [CCT of 2000K] | Acabado de la bombilla | Transparente |
| Coordenada X de cromacidad (Nom) | 0,530 | Forma de la bombilla | T46 [T 46 mm] |
| Coordenada Y de cromacidad (Nom) | 0,428 | Aprobación y aplicación | |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2000 K | Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 18,9 mg |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 149 lm/W | Consumo energético kWh/1000 h | 663 kWh |
| Longitud de arco O (nom.) | 126 mm | Datos de producto | |
| Operativos y eléctricos | | Nombre de producto del pedido | MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |
| Consumo de energía | 603 W | | |
| Voltaje (nom.) | 110 V | | |

MASTER SON-T PIA Plus

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre completo del producto | MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 |
| Full EOC | 871150019742915 |
| Código de pedido | 19742915 |
| Código 12NC | 928158409227 |
| Código local | PHSONT600PLUS |


| | |
|--|---------------|
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500197429 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8711500197436 |

Plano de dimensiones





| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|--|---------|--------|----------|---------|
| MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12 | 47 mm | 126 mm | 174,2 mm | 279 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12




Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

