



Broadway Architectural MSD

MSD 700.1CT/3

Высокая эффективность освещения и оптимальное заполнение одноцокольных ламп Architectural MSD создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу. При этом, компактная дуга лампы дает возможность эффективно контролировать пучок света и обеспечивает его высокую интенсивность. Эти лампы идеально подходят для ночной подсветки различных архитектурных сооружений.

Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	3 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	49 000 лм
Координата цветности X (ном.)	317
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5900 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	70 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	75

Длина дуги, Ø (ном.)	10,0 мм
----------------------	---------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	700 В
Ток лампы (ном.)	11 А

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD 700.1CT/3
Полное название продукта	MSD 700.1CT/3
Полный код продукта	872790091129900
Код заказа	928170405114

Broadway Architectural MSD

Материал № (12NC)	928170405114
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8727900911299
Нумератор — упаковок на внешний короб	3


EAN/UPC — короб	8727900911305
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD	40 мм	10,0	84 мм	86 мм	85	175 мм	54 мм	53	52 мм
700.1CT/3		мм			мм			мм	

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD 700.1CT/3

