



MSR

MSR 700/2 1CT/8

Det høje farvegengivelsesindeks for den etsoklede MSR-serie sikrer, at alle i publikum kan nyde de rigtige farver på scenen, kulisserne, skuespillerne og deres kostumer – faktisk kan alting på scenen gøres klart og livagtige i en lyskvalitet, der svarer til dagslys. Takket være konceptet med en enkelt lampesokkel har armaturet desuden optimale muligheder for lyssamling og retningsgivning, der hjælper med at sikre klarhed på scenen, præcis hvor og hvornår der er brug for det. I tillæg hertil kan MSR anvendes i enhver brændposition, hvilket giver nem opsætning og er bekvemt.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G22
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	1.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	2
Lysstrøm	55.000 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	302
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	320
Korreleret farvetemperatur (nom.)	7200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	78 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Buelængde O (Nom)	8,0 mm
Drift og el	
Strømforbrug	700 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	11 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MSR 700/2 1CT/8
Det fulde produkt navn	MSR 700/2 1CT/8
Full EOC	872790091638600
Ordrekode	928171505114
Materialenr. (12NC)	928171505114

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8727900916386
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8


EAN/UPC – kasse	8727900916393
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700/2 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700/2 1CT/8

