



MSR CS (zimny start)

MSR 575/2 10H 1CT/4

Metalohalogenkowe lampy wyladowcze typu MSR

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GX9.5
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	1 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	2
Strumień Świetlny	47 000 lm
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	302
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	320
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6990 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	75 lm/W
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	73
Długość łuku O (Nom)	7,0 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	575 W

Lamp Current (Nom)	6,75 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MSR 575/2 10H 1CT/4
Pełna nazwa produktu	MSR 575/2 10H 1CT/4
Full EOC	871829122127200
Kod zamówienia	22127200
Materiał Nr (12NC)	928171605115
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291221272
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC - Opakowanie	8718291221289


MSR CS (zimny start)

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour – MSR 575/2 10H 1CT/4

