



MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

MSR GoldTM SA Dobbelt-endet - for enda bedre ytelse For å optimalisere ytelse og levetiden til MSR GoldTM SA Dobbelt-endede lyskilder, er koblingene belagt med gull. Dette gir overlegen varmebeskyttelse og begrenser lyskildeutfall og for tidlig ødeleggelse av lyskildeholderen, samtidig som det gir en ekstra ytelse. Den innovative P3-teknologien, utviklet av Philips, gjør at lyskilden kan brukes ved høyere temperature som igjen sikrer en høyere stabilitet og lengre levealder.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	SFC-11 [SFC-11]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	750 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	2
Lysytelse	41 000 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	294
Kromatisk koordinat Y (nom)	317
Korrelert fargetemperatur (nom)	7500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	71 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	70


Buelengde O (nom.)	5,0 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	575 W
lyskildestrøm (nom.)	7 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40
Fullstendig produktnavn	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40
Full EOC	872790091464100

MSR Gold™ SA Double Ended

Bestillingskode	91464100
Materialenr. (12NC)	928175105114
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900914641


SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8727900914658

Målskisse



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40

