



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

Λαμπτήρας μετάλλου αλογονιδίου κεραμικής αποφόρτισης μεμονωμένου άκρου με εξαιρετικά υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W & 70W μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας.
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G12
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	20.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	11.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,434

Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,398
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	110 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	8,5 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	100,1 W
Τάση (ονομ.)	88 V
Τάση (ονομ.)	88 V

MASTERCoulour CDM-T Elite

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T19

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	10,1 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	10,1 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	101 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473251

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
----------------------------	---


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERCoulour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
Full EOC	872790087169200
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDM-T100W/930EL
Κωδικός παραγωγέας	87169200
Αρ. υλικού (12NC)	928183205125
Τοπικός κωδικός	CDM-T100W/930EL
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900871692
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900871708

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12

