



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Lampă ceramică mini cu descărcare în halogenuri metalice, cu un capăt, foarte eficientă, cu durată mare de viață, producând lumină albă proaspătă și strălucitoare, cu redare superioară a culorilor

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în corpuri de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Corpul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- A se folosi exclusiv cu echipament de control electronic
- Folosiți lămpile de 50 W exclusiv cu echipament electronic Philips
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale			
Baza elementului de fixare	GU6.5	Coordonată cromatică X (nom.)	0,434
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]	Coordonată cromatică Y (nom.)	0,398
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	20.000 ore	Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Date tehnice lumină		Indice de redare a culorilor (IRC)	84
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]	Lungime arc O (nom.)	3,4 mm
Flux luminos	1.800 lm	Funcționare și sistem electric	
Denumirea culorii	Alb cald (WW)	Consum de curent	20,1 W
		Tensiune (nom.)	95 V


MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Tensiune (nom.)	95 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T-4
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	3,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h	21 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473256

Date despre produs


Nume comandă produs	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
Numele complet al produsului	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
Full EOC	872790089083900
Cod de comandă	89083900
Număr material (12NC)	928183505130
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8727900890839
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8727900890846

Cote



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

