



MASTERColour CDM-Rm Elite



CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	GX10	880 lm	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	1.350	Consommation électrique	20,1 W
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Temps de chauffe à 60 %	120 s
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h	Tension (nom.)	95 V
Données techniques de l'éclairage		Tension (nom.)	95 V
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Commandes et gradation	
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Flux lumineux	880 lm	Mécanique et boîtier	
Intensité lumineuse (nom.)	14.500 cd	Forme de la lampe	MR16
Coordonnée chromatique X	0,434	Approbation et application	
Coordonnée chromatique Y	0,398	Classe d'efficacité énergétique	G
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Taux de mercure (Hg) (max.)	3,5 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	49 lm/W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,5 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	84	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %		

MASTERColour CDM-Rm Elite

Número d'enregistrement EPREL	473266
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Nom de produit complet	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Code EOC	871829120274500
Code de commande	8718291202745


Code 12NC	928191005331
Code de commande local	CDMRMIN20W10UPG
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291202745
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291202752

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

