



MSR Platinum (Studio)

MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world, where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, cool-white light for the most amazing light experience. It's a powerful and innovative tool, giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light, and the lamp's ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red content for enhanced color rendering.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	PGJX36 [PGJX36]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [UNIV.]
Applicazione principale	Studio/Theatre/TV
Vita al 50% di guasti (Nom)	750 h
Descrizione del sistema	non disponibile [-]
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	- [Non specificato]
Flusso luminoso (Nom)	56700 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	6000 K


Coordinata X cromaticità (SO) (Nom)	0,316
Coordinata Y cromaticità (SO) (Nom)	0,336
Indice di resa dei colori (SO) (Nom)	80
Flusso luminoso (SO) (Nom)	24000 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	72 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	75
Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	804 W
Corrente lampada (Nom)	11,5 A

MSR Platinum (Studio)

Tensione di alimentazione accensione (Min)	220 V
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Informazioni sull'attacco	PGJX36
Requisiti per il design dell'apparecchio	
Temperatura della lampadina (Max)	950 °C
Temperatura al pinch-point (Max)	450 °C
Temperatura al pinch-point (Max)-DUP (non utilizzare)	450 °C
Temperatura al pinch-point (Min)	250 °C

Temperatura al pinch-point (Min)	250 °C
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829170406500
Nome prodotto ordine	MSR Platinum 35 ST
EAN/UPC - Prodotto	8718291704065
Codice d'ordine	70406500
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	16
Materiale SAP	928194505114
Peso netto (al pezzo)	0,053 kg


Disegno tecnico




MSR Platinum 35 ST

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Platinum 35 ST	24 mm	3,6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36 mm

Fotometrie



XDPO_XDMSR_0006-Spectral power distribution Colour



MSR Platinum (Studio)

