



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite combina el estilo moderno de las lámparas halógenas reflectoras de aluminio de 111 mm con la vida útil prolongada, gran eficiencia energética y luz blanca nítida de MASTERColour CDM.

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Usar solo con dispositivo de control electrónico. Las lámparas de 35 W/930 también se pueden utilizar con dispositivo de control electromagnético.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.


Datos del producto

Información general			
Tapa-base	GX8.5	Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,434
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,398
Ciclo del interruptor	1.050	Temperatura de color correlacionada	3000 K
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	50 lm/W
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	12.000 hora(s)	Índice de producción de color (IRC)	92
		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
		Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	3.550 lm
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Código de color	930 [CCT of 3000K]	Consumo de energía	73,2 W
Ángulo de haz (nominal)	24 °	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	120 s
Flujo luminoso	3.550 lm	Voltaje (nominal)	89 V
Intensidad lumínica (nominal)	16.000 cd		
Designación de color	Blanco cálido (WW)		


MASTERC colour CDM-R111 Elite

Voltaje (nominal)	89 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Reflector
Forma del foco	R111
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	6,6 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6,6 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	74 kWh
Número de registro EPREL	473283

Plano de dimensiones




Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Nombre del producto completo	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Full EOC	871829168970600
Código del pedido	928195705330
N.º de material (12NC)	928195705330
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291689706
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718291689713

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite

