



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite сочетает в себе актуальный дизайн галогеновой лампы (111 мм) с алюминиевым отражателем, долгий срок службы, высокую энергоэффективность и яркий белый свет MASTERColour CDM.

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Используются только с ЭПРА. Для ламп 35 Вт/930 также можно использовать ЭМ-ПРА.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX8.5
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Цикл переключения	1 050
Исходное измерение потока	Narrow Cone
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	40 °
Светоотдача	3 550 лм
Сила света (ном.)	8 500 cd
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,434

Координата цветности Y (ном.)	0,398
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	50 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	92
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	3 550 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	73,2 Вт
Время прогрева до 60 % света	120 c
Напряжение (ном.)	89 В
Напряжение (ном.)	89 В

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Отражатель
Форма колбы	P111


Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	6,6 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	6,6 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	74 kWh
Регистрационный номер EPREL	473284

Данные об изделии


Название продукта для заказа	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Полное название продукта	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Полный код продукта	871829168978200
Код заказа	928195805330
Материал № (12NC)	928195805330
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291689782
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718291689799

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite

