



MASTER MHN-SB

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo compactas con "single-pinch"

Advertencias y seguridad

- Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	Cable
Posición de funcionamiento	P15 [Paralelo +/-15D u Horizontal (HOR)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	4.500 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Código de color	956 [CCT of 5600K]
Designación de color	luz natural
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	334
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	366
Temperatura de color correlacionada	5600 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	108 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	81
Longitud de arco O (nominal)	25 mm
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	2.070,0 W
Voltaje (nominal)	205 V


Voltaje (nominal)	205 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	TD40
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	215 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	2277 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Nombre del producto completo	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Full EOC	872790092860000

MASTER MHN-SB

Código del pedido	928196805130
N.º de material (12NC)	928196805130
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291548454


Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8727900928600

Plano de dimensiones




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO



Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

