

MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Veldig kompakt kvarts metall halogen lyskilde med en enkel-pinch GX-22 lyskilde

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX22
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	3 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	956 [CCT of 5600K]
Fargebetegnelse	Dagslys
Kromatisk koordinat X (nom)	334
Kromatisk koordinat Y (nom)	366
Korrelert fargetemperatur (nom)	5600 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	108 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	84
Buelengde O (nom.)	25 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	2 100,0 W
Spenning (nom.)	210 V
Spenning (nom.)	210 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	TD40

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	215 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	2310 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Fullstendig produktnavn	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Full EOC	872790092877800
Bestillingskode	928196905130

MASTER MHN-SE

Materialenr. (12NC)	928196905130
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291548461
SAP-teller – pakker per utvendige	1


EAN/UPC – boks	8727900928778

Målskisse




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP



© 2023 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, April 16 - data kan endres