



MASTER MHN-SE

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Very compact quartz metal halide lamps with single-pinch GX-22 lamp cap

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GX22
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	3 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	956 [CCT of 5600K]
Označenie farby	Denné svetlo
Chromatická súradnica X (nom.)	334
Chromatická súradnica Y (nom.)	366
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	5600 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	108 lm/W
Index podania farieb (CRI)	84
Dĺžka oblúka O (men.)	25 mm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	2 100,0 W
Napätie (nom.)	210 V


Napätie (nom.)	210 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	TD40 [TD 40 mm]
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	215 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	2310 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
Úplný názov produktu	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

MASTER MHN-SE

Úplný kód produktu	872790092877800
Objednávkový kód	92877800
Č. materiálu (12NC)	928196905130
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291548461


Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8727900928778

Rozmerový obrázok




Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Životnosť



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

