



MH-NaSc

MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12


Đèn halogen kim loại natri scandium có bóng đèn thủy tinh chứa khí halogen, bóng này có thể trong suốt hoặc được tráng bên trong, và ống phóng điện bằng thạch anh (DT).

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	E40 [E40]
Vị trí vận hành	H [Treo hoặc Chiếu xuống (BU)]
Tuổi thọ đến khi hỏng 50% (Danh định)	10.000 h
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Mã màu	640 [CCT of 4000K]
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)
Tọa độ màu X (Danh định)	375
Tọa độ màu Y (Danh định)	390
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	4300 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	80 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	60
Vận hành và điện	
Mức tiêu thụ điện	175,0 W
Điện áp (Danh định)	132 V
Điện áp (Danh định)	132 V
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không


Cơ khí và vỏ đèn	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	ED90 [ED 90 mm]
Phê duyệt và ứng dụng	
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định)	28 mg
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	192 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12
Tên sản phẩm đầy đủ	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12
Mã sản phẩm đầy đủ	871150019935500
Mã đơn hàng	928480200097
Số vật liệu (12NC)	928480200097
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8711500199355
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
EAN/UPC - Vỏ	8711500199362

Bản vẽ kích thước




Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	91 mm	146 mm	226 mm

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12

