



MH-NaSc

MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12


這款鈉鈣複金屬燈是由氣體填充玻璃燈泡 (分為透明或內磨砂兩種) 和石英放電管所組成。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	E40 [E40]
操作位置	H [垂掛或基底朝上 (BU)]
壽命 (故障率 50 %) (標稱)	10,000 h
照明技術	
色碼	637 [CCT of 3700K]
色彩名稱	冷白光 (CW)
色度坐標 X (標稱)	405
色度坐標 Y (Nom)	395
相關色彩溫度 (規範)	3600 K
光效 (額定) (標準)	76 lm/W
演色性指數 (CRI)	61
運轉與電力	
耗電量	250 W
電壓 (標稱)	133 V
電壓 (標稱)	133 V
控制與調光	
可調光	否


機械與外罩	
燈泡表層	塗層玻璃
燈泡形狀	ED90 [ED 90mm]
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	33 mg
能源消耗 kWh/1000 h	275 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12
完整產品名稱	MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12
完整產品代碼	871150019996615
訂單代碼	928480310097
材質 Nr. (12NC)	928480310097
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500199966
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8711500199973

二维绘图



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12	91 mm	149 mm	226 mm

壽命



Life Expectancy Diagram - MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MH 250W/637 E40 CO U 1SL/12

