



# MASTER HPI-T Plus

## MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

### Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure ou de sodium haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

#### Informations générales

Culot	E40
Position de fonctionnement	P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20 000 h

#### Données techniques de l'éclairage

Code couleur	645 [CCT of 4500K]
Couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée trichromatique x (nominale)	365
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	377
Température de couleur corrélée (nom.)	4500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	79 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	65
Longueur d'arc O (nom.)	29 mm

#### Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	247 W
Tension (nom.)	128 V

Tension (nom.)	128 V
----------------	-------

#### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

#### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T46

#### Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	36 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	272 kWh

#### Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12
Full EOC	871150017989015
Code de commande	928481300098

# MASTER HPI-T Plus

Code 12NC	928481300098
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500179890
Conditionnement par carton	12



EAN/UPC - Boîte	8711500182975
-----------------	---------------

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm



## Données photométriques



Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12

## MASTER HPI-T Plus

