



# MASTER HPI Plus

## HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior opalizada

### Advertencias y seguridad

- Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de sodio o mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	H [Colgante o Base arriba (BU)]
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	20.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	645 [CCT of 4500K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	359
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	354
Temperatura de color correlacionada	4500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	66 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	65

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	256 W
Voltaje (nominal)	128 V

Voltaje (nominal)	128 V
-------------------	-------

Controles y atenuación	
Regulable	No

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Vidrio revestido
Forma del foco	BD90 [BD 90 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	47 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	278 kWh


Información del producto	
Nombre del producto del pedido	HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12
Nombre del producto completo	HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12
Full EOC	871829167629400
Código del pedido	928481400096

# MASTER HPI Plus

N.º de material (12NC)	928481400096
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291676294
Numerador: paquetes por caja externa	12



EAN/UPC - Caja	8718291676300
----------------	---------------

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12	91 mm	226 mm



## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - HPI PLUS 250W/645 BU E40 1CT/12

## MASTER HPI Plus

