



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zamkniętych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym do wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	P20 [Równoległe +/-20D lub Poziome (HOR)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	645 [CCT of 4500K]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	361
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	372
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	65
Długość łuku O (Nom)	30,5 mm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	385 W
Napięcie (Nom)	125 V
Napięcie (Nom)	125 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	29,5 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	424 kWh


MASTER HPI-T Plus

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Pełna nazwa produktu	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Full EOC	871150017990615
Kod zamówienia	17990615
Materiał Nr (12NC)	928481600096

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

MASTER HPI-T Plus

