

# MH-NaSc

## MH 100W/640 E27 CL 1SL/24

這款鈉鈣複金屬燈是由氣體填充玻璃燈泡 (分為透明或內磨砂兩種) 和石英放電管所組成。


### 产品数据

一般資訊	
燈座基底	E27
操作位置	H [垂掛或基底朝上 (BU)]
壽命 (故障率 50%) (標稱)	10,000 h
照明技術	
色碼	640 [CCT of 4000K]
色彩名稱	冷白光 (CW)
色度坐標 X (標稱)	375
色度坐標 Y (Nom)	385
相關色彩溫度 (規範)	4200 K
光效 (額定) (標準)	92 lm/W
演色性指數 (CRI)	65
運轉與電力	
耗電量	105 W
電壓 (標稱)	100 V
電壓 (標稱)	100 V
控制與調光	
可調光	否

機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	ED55 [ED 55mm]
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	10.2 mg
能源消耗 kWh/1000 h	110 kWh
產品資料	
下訂產品名稱	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24
完整產品名稱	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24
完整產品代碼	871150021157600
訂單代碼	928484500092
材質 Nr. (I2NC)	928484500092
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500211576
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8711500211583


## MH-NaSc

### 二维绘图



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm

### 壽命



Life Expectancy Diagram - MH 100W/640 E27 CL 1SL/24

Lumen Maintenance Diagram - MH 100W/640 E27 CL 1SL/24

