



SON-T

SON-T 250W E E40 1SL

Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão com bulbo exterior tubular transparente.

Avisos e Segurança


- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	28.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	220 [CCT of 2000K]
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	110 lm/W
Color rendering index (CRI)	-
Comprimento do arco O (nom.)	66 mm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	255 W
Tensão (Nom.)	100 V
Tensão (Nom.)	100 V
Controles e dimerização	
Regulável	Sim




Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T46 [T 46 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	20,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	275 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SON-T 250W E E40 1SL
Nome do produto completo	SON-T 250W E E40 1SL
Full EOC	872790090673800
Descrição do código local	LAMPADA VAPOR DE SODIO SONT250WGES-I
Código de encomenda	928487200097
Nº do material (12NC)	928487200097
Código local	SONT250WGES-I
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8727900906738
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8727900906745

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 250W E E40 1SL	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm



Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - SON-T 250W E E40 1SL

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 250W E E40 1SL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - SON-T 250W E E40 1SL

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 250W E E40 1SL

