



# SON-T

## SON-T 250W E E40 SL/12

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure tubulaire

### Mises en garde et sécurité


- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                  |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                                   | E40                                  |
| Position de fonctionnement              | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 28 000 h                             |
| Données techniques de l'éclairage       |                                      |
| Code couleur                            | 220 [CCT of 2000K]                   |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 2000 K                               |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)  | 110 lm/W                             |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | -                                    |
| Longueur d'arc O (nom.)                 | 66 mm                                |
| Fonctionnement et électricité           |                                      |
| Consommation électrique                 | 255 W                                |
| Tension (nom.)                          | 100 V                                |
| Tension (nom.)                          | 100 V                                |
| Commandes et gradation                  |                                      |
| Variation de l'intensité lumineuse      | Oui                                  |


| Mécanique et boîtier               |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Finition ampoule                   | Transparent            |
| Forme de l'ampoule                 | T46 [T 46 mm]          |
| Approbation et application         |                        |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 20,4 mg                |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 275 kWh                |
| Données du produit                 |                        |
| Nom du produit de la commande      | SON-T 250W E E40 SL/12 |
| Nom de produit complet             | SON-T 250W E E40 SL/12 |
| Full EOC                           | 871829121288100        |
| Code de commande                   | 928487200098           |
| Code 12NC                          | 928487200098           |
| Numérateur - Quantité par kit      | 1                      |
| Code EAN – Produit/Boîte           | 8718291212881          |
| Conditionnement par carton         | 12                     |
| EAN/UPC - Boîte                    | 8718291212898          |

## Schéma dimensionnel




| Product                | D (max) | O     | L      | C (max) |
|------------------------|---------|-------|--------|---------|
| SON-T 250W E E40 SL/12 | 47 mm   | 66 mm | 158 mm | 255 mm  |

### Données photométriques




**Light Distribution Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12**




**Spectral Power Distribution Colour - SON-T 250W E E40 SL/12**

### Durée de vie



### Life Expectancy Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12



### Lumen Maintenance Diagram - SON-T 250W E E40 SL/12

