



SON H



SON H 68W I E27 1CT/24

Elohopealampun korvaava suurpainenatriumlamppu opaalilla ulkokuvulla

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytetään suurpaine-elohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- Vain ulkokäyttöön
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä polynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	28 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	- [Not Specified]
Valovirta	5 350 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,54
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värilämpötila (nim.)	1900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	80 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	69,0 W
Jännite (nim.)	107 V


Jännite (nim.)	107 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Pinnoitettu lasi
Hehkulampun muoto	BF70
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	16,2 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	16,2 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	69 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	473292

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	SON H 68W I E27 1CT/24
Koko tuotenimi	SON H 68W I E27 1CT/24

Full EOC	871869647838700
Tilaukoodi	928494909891
Tuotekoodi (12NC)	928494909891
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696478387


SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
EAN/UPC – laatikko	8718696478394

Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
SON H 68W I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - SON H 68W I E27 1CT/24

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - SON H 68W I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - SON H 68W I E27 1CT/24

