



SON H



SON H 68W I E27 1CT/24

Høytrykk natriumdamp Lampe med utladningsrør innkapslet i vakuumfylt elipsoid kolbe av herdet glass med matt belegg

Warnings and safety

- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksølvlamper
- Kun til utendørs bruk
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Levetid til 50 % lystap (nom.)	28 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	- [Not Specified]
Lysytelse	5 350 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,54
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42
Korrelert fargetemperatur (nom)	1900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	80 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	69,0 W
Spennning (nom.)	107 V

Spennning (nom.)	107 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	BF70
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	16,2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	16,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	69 kWh
EPREL-registreringsnummer	473292
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	SON H 68W I E27 1CT/24

Fullstendig produktnavn	SON H 68W I E27 1CT/24
Full EOC	871869647838700
Bestillingskode	928494909891
Materialenr. (12NC)	928494909891
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8718696478387
SAP-teller – pakker per utvendige	24
EAN/UPC – boks	8718696478394

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
SON H 68W I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - SON H 68W I E27 1CT/24

Levetid



Life Expectancy Diagram - SON H 68W I E27 1CT/24



Lumen Maintenance Diagram - SON H 68W I E27 1CT/24

