



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welche speziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC62035, IEC60598), Ausnahme davon bilden die CDM-EP Lampen, welche wegen des Splitterschutzes auch in offenen Leuchten betrieben werden können.
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Zur Nutzung mit Vorschaltgeräten für Hochdruck-Quecksilberdampflampen oder Hochdruck-Natriumdampflampen mit externem Zündgerät entwickelt
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Die Zeit für einen Warmneustart kann bis zu 15 Minuten betragen, daher werden T15 Zündgeräte empfohlen.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Socket	E40 [E40]		Kaltweiß (CW)
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Farbkoordinate X (Nom)	379
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	20.000 Stunde(n)	Farbkoordinate Y (nom.)	380
		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
		Bemessungslichtausbeute (min.)	84 lm/W
		Nennlichtausbeute (nom.)	93 lm/W
		Farbwiedergabeindex (CRI)	87
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]		
Lichtstrom (min.)	18.900 lm		

MASTERColour CDM MW Eco

Betrieb und Elektrik

Energieverbrauch	225 W
Spannung (Nom)	123 V
Spannung (Nom)	123 V

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Hartglas
Kolbenform	B90 [B 90 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (Nom)	27 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	248 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40
Gesamt-Produktcode	871869673479700
Bestellcode	73479700
Material-Nr. (12NC)	928495309891
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696734797
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718696734803

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91 mm	215 mm

