



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.

Mises en garde et sécurité

- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure haute pression ou de sodium haute pression avec amorceur externe
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorceurs T15 sont dès lors conseillés.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	83 lm/W
Culot	E40 [E40]	Efficacité lumineuse (nominale)	93 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20.000 h		
Données techniques de l'éclairage			Fonctionnement et électricité
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	356 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Tension (nom.)	118 V
Coordonnée chromatique X	386	Tension (nom.)	118 V
Coordonnée chromatique Y	395		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Mécanique et boîtier	
		Finition ampoule	Transparent

MASTERColour CDM MW Eco

Matériaux des lampes	Verre trempé
Forme de la lampe	BD120 [BD 120 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (nom.)	44,6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	392 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL
Nom de produit complet	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Schéma dimensionnel



Code EOC	871869673481000
Code de commande	73481000
Code 12NC	928495409891
Code de commande local	CDMEP-MW360W
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696734810
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696734827

Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121 mm	290 mm

