



MASTERColour CDM-T Elite MW



MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT

O sistema de iluminação de potência média que oferece uma luz branca superior mais duradoura para utilização no interior e no exterior

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente integradas, mesmo durante os testes, exceto para versões protegidas com o casquilho PGZX18, que são concebidas para luminárias abertas (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	PGZ18 [PGZ18]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Características	na [Not Applicable]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	30.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	930 [CCT of 3000K]
Fluxo Luminoso	38.000 lm
Designação da cor	Branco quente (WW)
Vermelho saturado (R9)	45
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,434

Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,398
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Min.)	112 lm/W
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	120 lm/W
Color rendering index (CRI)	90
Comprimento de oscilação O (Nom.)	16 mm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	315,9 W
Tensão (Nom.)	100 V
Tensão (Nom.)	100 V

MASTERColour CDM-T Elite MW

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Formato da lâmpada	TMW28 [TMW 28 mm]


Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	28 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	316 kWh
Número de registo EPREL	473295

Dados do produto




Nome de produto da encomenda	CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12
Nome do produto completo	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT
Código do produto completo	871829154801000
Código de encomenda	54801000
N.º material (12NC)	928601164631
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291548010
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291548027

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29 mm	1,1 in	28 mm	188 mm	186 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12


Spectral Power Distribution Colour - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite MW

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12

