



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

飛利浦 LED MR11 3-20 瓦 2700K 24 度調光

MASTER LEDspot MR16 燈管，為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束，是理想的改裝解決方案，適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用，特別適合燈光永久開啟的公共區域，例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度，光束散射分明。產品燈光非紫外光，也不含紅外線，非常適於照射易受高溫影響的物體（食物、有機材質、畫作等）。

安全提示

- 作業溫度範圍介於 -20° C 至 45° C 環境溫度之間
- 僅可使用於乾燥或潮濕的位置，且大部分有燈座的開放式燈具需提供足夠的空間 (10 mm 的空氣流動空間)
- 不可用於緊急備用照明燈具或緊急出口照明

产品数据

一般資訊	
燈座基底	GU4 [GU4]
標稱使用壽命	40,000 h
切換週期	50,000
照明技術	LED
符合歐盟 RoHS 標準	是
照明技術	
色碼	827 [CCT of 2700K]
光束角 (Nom)	24 °
光通量	210 lm
光強 (標稱)	1,000 cd
色彩名稱	暖白光 (WW)
相關色彩溫度 (規範)	2700 K
光效 (額定) (標準)	60.00 lm/W


色彩一致性	<6
演色性指數 (CRI)	80
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %
90° 錐體內的光通量 (額定)	200 lm
運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
耗電量	3.5 W
燈具電流 (標稱)	640 mA
相等瓦數	20 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	立即完全點亮 s
功率因數 (比值)	0.5

MASTER LEDspot LV

電壓 (標稱)	12 V
溫度	
T 盒上限 (正常情況)	94 °C
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡形狀	MR11 [1.375 吋/35mm]
認證與應用	
適合補強燈	是
能源消耗 kWh/1000 h	4 kWh


產品資料	
下訂產品名稱	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
完整產品名稱	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
完整產品代碼	871869641019600
訂單代碼	929001123802
材質 Nr. (12NC)	929001123802
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696410196
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8718696410202

二维绘图




Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35 mm	40 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

MASTER LEDspot LV

