


# MASTER LEDspot LV

## MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D

MASTER LEDspot MR16 燈管，為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束，是理想的改裝解決方案，適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用， 特別適合燈光永久開啟的公共區域，例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度，光束散射分明。 產品燈光非紫外光，也不含紅外線，非常適於照射易受高溫影響的物體 (食物、有機材質、畫作等)。

### 安全提示

- 作業溫度範圍介於 -20° C 至 45° C 環境溫度之間
- 僅可使用於乾燥或潮濕的位置，且大部分有燈座的開放式燈具需提供足夠的空間 (10 mm 的空氣流動空間)
- 不可用於緊急備用照明燈具或緊急出口照明

### 产品数据

| 一般資訊 | |
|---|---|
| 燈座基底 | GU5.3 |
| 標稱使用壽命 | 25,000 h |
| 切換週期 | 50,000 |
| 照明技術 | LED |
| 符合歐盟 RoHS 標準 | 是 |

| 照明技術 | |
|---|---|
| 色碼 | 830 [CCT of 3000K] |
| 光束角 (Nom) | 36 ° |
| 光通量 | 425 lm |
| 光強 (標稱) | 1,000 cd |
| 色彩名稱 | 白色 (WH) |
| 相關色彩溫度 (規範) | 3000 K |
| 光效 (額定) (標準) | 77.00 lm/W |
| 色彩一致性 | <6 |
| 演色性指數 (CRI) | 80 |

| LLMF 標稱壽命結束 (規範) | 70 % |
|---|---|

| 運轉與電力 | |
|---|---|
| 線路頻率 | - Hz |
| 輸入頻率 | - Hz |
| 耗電量 | 5.5 W |
| 燈具電流 (標稱) | 640 mA |
| 相等瓦數 | 50 W |
| 起始時間 (標稱) | 0.5 s |
| 達到 60% 光色的熱機時間 | 0.5 s |
| 功率因數 (比值) | 0.7 |
| 電壓 (標稱) | 12 V |

| 溫度 | |
|---|---|
| T 盒上限 (正常情況) | 95 °C |

# MASTER LEDspot LV

| 控制與調光 | |
|---|---|
| 可調光 | 否 |


| 機械與外罩 | |
|---|---|
| 燈泡形狀 | MR16 |

| 認證與應用 | |
|---|---|
| 節能燈具產品 | 是 |
| 適合補強燈 | 是 |
| 能源消耗 kWh/1000 h | - kWh |

| 產品資料 | |
|---|---|
| 下訂產品名稱 | MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D |


| | |
|---|---|
| 完整產品名稱 | MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D |
| 完整產品代碼 | 871869647605500 |
| 訂單代碼 | 929001146608 |
| 材質 Nr. (12NC) | 929001146608 |
| 分子 - 每個包裝的數量 | 1 |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8718696476055 |
| 分子 - 每一外盒包裝 | 10 |
| EAN/UPC - 箱 | 8718696476062 |

## 二维绘图





| Product | D | C |
|---|---|---|
| MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D | 50.2 mm | 49 mm |

## 光度数据



General uniform lighting - MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D




Light Distribution Diagram - MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com
2023, 四月 14 - 要更改的数据主题