



MASTER LEDbulb Glühlampenform

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Die MASTER LEDbulb ist mit ihrer langen Nutzlebensdauer ideal für den Dauerbetrieb beispielsweise in der Hotellerie geeignet. Das Produkt verfügt über eine exzellente Farbwiedergabe und ist mit der DimTone Technologie ausgestattet - das Licht wird dank DimTone beim Dimmen wärmer - wie bei einer Glühlampe.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27 [E27]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nennlichtausbeute (nom.)	78,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	6 W
Lampenstrom (Nom)	37 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V

MASTER LEDbulb Glühlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	85 °C


Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A60 [A 60 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Gesamt-Produktcode	871869648128800
Bestellcode	48128800
Material-Nr. (12NC)	929001150802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696481288
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696481295

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb Glühlampenform

