



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT

Oprawa Philips MASTER LEDtube integruje źródło światła LED w tradycyjnej obudowie świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia idealnie jednolity wygląd wizualny, którego nie sposób odróżnić od tradycyjnej świetlówki. Te świetlówki T8 LED to właściwy wybór, zapewniający absolutną wydajność i wytrzymałość w każdych warunkach codziennej pracy. Niezrównane oszczędności dzięki niskiemu zużyciu energii i wyjątkowo długiemu okresowi eksploatacji sprawiają, że ta lampa sprawdzi się w każdym wymagającym zastosowaniu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- UWAGA: energooszczędność, rozsył oraz ilość światła z użyciem niniejszych źródeł światła zależą od projektu instalacji oświetleniowej.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień Świetlny	3 700 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	148,00 lm/W

Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	Natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V


MASTER LEDtube EM/Mains

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -5°C do 30°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	61 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	25 kWh

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT
Full EOC	871869648037300
Kod zamówienia	48037300
Materiał Nr (12NC)	929001161102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696480373
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696480380

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT	25,68 mm	28 mm	1 762,5 mm	1 770 mm	1 776,7 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDtube 1800mm 25W 840 T8 ROT

MASTER LEDtube EM/Mains

