



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Con su nuevo diseño de ajuste perfecto, Master LEDspot LV AR111 ahora funciona con la mayoría de las luminarias G53 como una verdadera solución de renovación. La lámpara crea un efecto visual brillante en aplicaciones de comercios y hotelería, como tiendas, salones de muestra y galerías. La luz de gran calidad realza los colores verdaderos de la mercancía y resalta su belleza. También tiene mayor duración, con un gran flujo luminoso y conservación del color. La lámpara de diseño agradable ofrece un haz bien definido con una multitud de ángulos de haz para adaptarse a diversas aplicaciones. No solo utiliza la solución patentada Philips para asegurar su compatibilidad con una amplia selección de transformadores electrónicos halógenos de 12 V estándares, sino que también ofrece un haz de gran intensidad equivalente a las dicróicas halógenas AR111 de 50 W, 75 W o 100 W.

Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	G53 [G53]	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	56,36 lm/W
Vida útil nominal	40.000 hora(s)	Consistencia de color	< 6
Ciclo del interruptor	50.000	Índice de producción de color (IRC)	90
Lighting Technology	LED	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	560 lm
Información técnica sobre la luz		Frecuencia de línea	- Hz
Código de color	927	Frecuencia de entrada	- Hz
Ángulo de haz (nominal)	24°	Consumo de energía	11 W
Flujo luminoso	620 lm	Corriente de la lámpara (nominal)	1.300 mA
Intensidad lumínica (nominal)	2.900 cd	Equivalente en potencia en vatios	50 W
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Temperatura de color correlacionada	2700 K		

MASTER LEDspot LV AR111

Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	12 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	AR111
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí



Consumo de energía kWh/1000 h	13 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Nombre del producto completo	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Full EOC	871869651508200
Código del pedido	929001169808
N.º de material (12NC)	929001169808
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696515082
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696515099

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	111 mm	62 mm

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

