



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

De Master LEDspot LV AR111, met zijn nieuwe perfect-fit ontwerp, vervangt de meeste verlichting met een G53 lampvoet en is daarmee een echte renovatieoplossing. De lamp creëert een briljant visueel effect voor toepassingen in de detailhandel en horeca zoals winkels, showrooms en galerijen. Het hoogwaardige licht verfraait, accentueert en brengt de ware kleuren naar voren. De Master LEDspot LV AR111 heeft een lange levensduur met langdurig lumen- en kleurbehoud. De prachtig ontworpen lamp levert een goed gedefinieerde lichtbundel met een groot aantal bundelhoeken die passen bij uiteenlopende toepassingen. De Master LEDspot LV AR111 maakt gebruik van TransforMax. TransforMax is een door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van elektronische transformatoren (12V) garandeert. De lamp geeft verder een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met AR111 halogeenspots van 50 W, 75 W of 100 W.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G53 [G53]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	40000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	15-75W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	927
Bundelhoek (nom.)	40 °
Lichtstroom (nom.)	800 lm
Lichtsterkte (nom.)	1400 cd

Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	53,33 lm/W
Kleurconsistentie	<3
Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	800 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Lampstroom (nom.)	1800 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	12 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	74 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Geschikt voor accentverlichting	Yes

Energieverbruik kWh/1000 uur	17 kWh
------------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871869651500600
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D
EAN/UPC - Product	8718696515006
Bestelcode	51500600
Local Code	MSAR75W92740D
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001170402
Netto gewicht (per stuk)	0,160 kg

Maatschets




LED D 15-75W 927 AR111 40D


Product

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

Fotometrische gegevens




MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 40D




MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrische gegevens




SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Levensduur



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

