



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

Új, tökéletesen illeszkedő dizájnya révén a Master LEDspot LV AR111 most már a legtöbb G53 lámpatesttel kombinálható valódi kiegészítő megoldásként. A lámpa ragyogó vizuális hatást ér el a kiskereskedelmi és vendéglátási alkalmazásokban, például boltokban, bemutatótermekben és galériákban. A minőségi világítás kihozza az áruk színét, és kiemeli a szépségüket. Tartós megoldás nagy fényáram- és színmegmaradással. A dizájnos lámpák jól körülhatárolt fénysugárral rendelkeznek, és sokféle sugárzási szöget biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz. A Philips szabadalmaztatott megoldása révén a termék a standard 12 V-os elektronikus halogén transzformátorok széles választékával kompatibilis. A termékek az 50, 75 és 100 W-os AR111 halogén spotlámpákéval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosítanak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	G53 [G53]
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Sugárzási szög (névleges)	40 fok
Fényáram	1 160 lm
Fényerősség (névleges)	2 300 cd
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	58,00 lm/W
Szinkonzisztencia	<3
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	1 160 lm


Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	- Hz
Bemeneti frekvencia	- Hz
Teljesítményfelvétel	20 W
Fényforrás árama (névleges)	2 400 mA
Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	12 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	AR111
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	22 kWh


EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D
Teljes terméknev	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D
Full EOC	871869670745600
Rendelési kód	70745600
Cikkszám (12NC)	929001171102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696707456
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696707463

Méretezett rajza




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	111 mm	62 mm

Fotometriai adatok



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

