



MASTER LEDbulb - Plastic

MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

Het Philips MASTER LEDbulb assortiment levert een dimbaar gloei-effect voor een gastvrije, warme ambiance, wat het ideaal geschikt maakt voor algemene verlichtingstoepassingen in de horeca. De unieke vormgeving straalt warm licht uit in alle richtingen, waardoor de Philips MASTER LEDbulb een echt alternatief voor gloeilampen is. Dit assortiment is met name geschikt voor openbare ruimten zoals gangen, hallen en trappenhuizen waar het licht altijd aan is. De Philips MASTER LEDbulb is compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en is ontworpen als retrofitvanger voor gloeilampen. De Philips MASTER LEDbulb levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit. De Philips MASTER LEDbulb kan samen met de meest gangbare dimmers worden gebruikt, wat verdere verhoging van het rendement mogelijk maakt en tegelijk helpt bij het scheppen van de gewenste sfeer.

Waarschuwingen en veiligheid

- Bereik omgevingstemperatuur: tussen -20° C and 45° C
- Alleen toe te passen in droge ruimten en in armaturen waarbij de lamphouders 10 mm vrije ruimte hebben.
- Niet bedoeld voor gebruik in nood- of uitgangsverlichting.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	25.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	822-827 [tunable warm white]
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	101 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80

MASTER LEDbulb - Plastic

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	15 W
Lampstroom (nom.)	84 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	105 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	A67 [A 67 mm]

Maatschets




Keurmerken en classificaties	
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	15 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Volledige productnaam	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Full EOC	87186965555200
Bestelcode	55555200
Materiaalnr. (12NC)	929001184402
Lokale code	MB100WDT
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696555552
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696555569


Product	D	C
MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm

MASTER LEDbulb - Plastic


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

