



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

LEDowe źródło światła w kształcie tradycyjnej żarówki, zamiennik źródeł żarowych o mocy 40W, 60W, 75W i 100W

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania w oprawach ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h
Cykl Przetwarzania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [tunable warm white]
Strumień Świetlny	1 521 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	101 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	15 W

Lamp Current (Nom)	84 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	105 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	A67 [A 67 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie

MASTER LEDbulb

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Full EOC	87186965555200


Kod zamówienia	55555200
Materiał Nr (12NC)	929001184402
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696555552
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696555569

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

MASTER LEDbulb

