



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels. Les PLC LED permettent une économie de 60% par rapport à des CFL-NI traditionnelles

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24Q-2 [G24q-2]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
Cycle d'allumage	50000X
B50L70	30000 h
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	700 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	700 lm
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	30000-80000 Hz
Puissance (valeur nominale)	6.5 W
Courant lampe (max.)	300 mA
Courant lampe (min.)	150 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s


Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	20-50 V
Températures	
T-ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	66 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Longueur du produit	100 mm
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Produit à faible consommation	oui
Marques d'homologation	Déclaration CE RoHS compliance Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869654121000

CorePro LED PLC

Désignation Produit	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
Code barre produit (EAN)	8718696541210
Code de commande	54121000
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001201102
Poids net (pièce)	0,078 kg


Schéma dimensionnel




LEDtube PLC 6.5W G24q-2/840 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm


Données photométriques



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 840 700lm





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm





CorePro LED PLC

Durée de vie




LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm



LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

