



CorePro LED PLC

CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Philips CorePro LED PLC integrerar en LED-ljuskälla i de konventionella lysrörskonstruktionerna. Produkten uppfyller grundläggande belysningskrav, ger stora energibesparingar och är miljövänlig, vilket gör den perfekt för uppgradering av befintliga ljuskällor i allmänbelysning.

Produktdata

Allmän information		Effektfaktor (nom)		0.9
Socket	G24D-3 [G24d-3]	Spänning (nom)		220-240 V
Nominell livslängd (nom)	30000 h	Temperatur		
Driftcykel	50000X	T-ambient (max)	35 °C	
B50L70	30000 h	T-ambient (min)	-20 °C	
Ljusteknik		T-förvaring (max)	65 °C	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	T-förvaring (min)	-40 °C	
Ljusflöde (nom)	1000 lm	T-Case max. (nom)	75 °C	
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1000 lm	Styrenheter och dimring		
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Dimbara	Nej	
Färgbeständighet	<6	Mekanik och armaturhus		
Färgåtergivningsindex (nom)	83	Produktlängd	200 mm	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Användning och godkännande		
Drift och elektricitet		Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Energisparande produkt	Yes	
Power (Rated) (Nom)	8.5 W	Godkännandemärkningar	CE-märkning RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Lampström (max)	43 mA			
Lampström (min)	33 mA			
Tändningstid (nom)	0,5 s			
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0.5 s			

CorePro LED PLC


Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869654125800
Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3
EAN/UPC – Produkt	8718696541258

Beställningsnummer	54125800
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001201302
Nettovikt (stycke)	0,090 kg

Varning och Säkerhet

• OBS! Den totala energieffektiviteten och ljusfördelningen i installationer med dessa lampor beror på utförandet.


Måttskiss




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometriska data




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm





LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC

Fotometriska data





Livslängd



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC

Livslängd



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

