



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36°
Flux luminos	355 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	700 cd
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	77,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	355 lm
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric

Frecvență la linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,6 W
Curent lămpă (nom.)	39 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	72 °C
-----------------------	-------

CorePro LEDspot MV

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase Nu

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]

Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică F

Adecvat pentru iluminat de accent Da

Consum de energie kWh/1000 h 5 kWh

Număr de înregistrare EPREL 387358


EyeComfort Da

Date despre produs

Nume comandă produs Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827
36D



Numele complet al produsului	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Full EOC	871869675251700
Cod de comandă	75251700
Număr material (12NC)	929001215232
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696752517
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696752524

Cote



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

General uniform lighting - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

