



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	225 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	490 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	83,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	225 lm
Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	2,7 W
Curent lămpă (nom.)	29 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

CorePro LEDspot MV

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	50 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]
-----------	--------------------------


Aprobare și aplicație

Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	3 kWh
Număr de înregistrare EPREL	391853
EyeComfort	Da

Date despre produs



Nume comandă produs	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Numele complet al produsului	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
Full EOC	871869672829100
Cod de comandă	72829100
Număr material (12NC)	929001217602
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696728291
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696728307

Cote



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Date fotometrice




General Dimensions V3 Photo Lighting V3 Page 17

Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

