

CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi şi furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 şi sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescență. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie şi minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	GU10
Durată de viaţă nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referinţă de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuţie luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	265 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	565 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	75,00 lm/W
Consistenţă culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menţinere a fluxului luminos al lămpii la sfârşitul duratei de viaţă nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	265 lm
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcţionare şi sistem electric	
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	3,5 W
Curent lampă (nom.)	32 mA
Echivalent putere	35 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracţie)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V

CorePro LEDspot MV

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	65 °C


Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]

Aprobare și aplicaţie	
Clasă de eficienţă energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	4 kWh
Număr de înregistrare EPREL	391856
EyeComfort	Da


Date despre produs	
Nume comandă produs	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Numele complet al produsului	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Full EOC	871869672833800
Cod de comandă	72833800
Număr material (12NC)	929001217902
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696728338
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696728345

Cote




Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D



Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D


CorePro LEDspot MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.