



Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU10 [GU10]
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	370 lm
Intensité lumineuse (nom.)	740 cd
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	80,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	370 lm
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,6 W
Courant lampe (nom.)	39 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Température

Température maximale du produit (nom.)	72 °C
----------------------------------------	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]
-------------------	----------------------------


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	391858
EyeComfort	Oui

Données du produit



Code EOC	871869672837600
Nom du produit de la commande	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Code de commande	72837600
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001218102
Nom de produit complet	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696728383
EAN/UPC - Product/Case	8718696728376

Schéma dimensionnel



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Données photométriques




General Reminders 11 - Accent Lighting 11 - Page 17

Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM

Données photométriques




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

