



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	4.6-50W
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [ CCT de 4000 K (841)]
Abertura de feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	390 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	770 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	84,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	390 lm


Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	39 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	72 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	PAR16 [ PAR 16poleg /50mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F

# CorePro LEDspot MV

Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	391859
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869672839000
Nome de produto da encomenda	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

EAN/UPC – Produto	8718696728390
Código de encomenda	72839000
<b>Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1</b>	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001218202
Peso líquido SAP (Peça)	0,045 kg


## Desenho dimensional




Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm


## Dados fotométricos



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D CLA




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

# CorePro LEDspot MV

## Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

