



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	390 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	770 cd
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	84,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	390 lm
Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	4,6 W
Curent lămpă (nom.)	39 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	72 °C

CorePro LEDspot MV

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch/50 mm]
-----------	--------------------------

Aprobare și aplicație


Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	391860
EyeComfort	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
---------------------	--------------------------------------


Numele complet al produsului	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D
Full EOC	871869672841300
Cod de comandă	72841300
Număr material (12NC)	929001218302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696728413
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696728420

Cote




Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Date fotometrice



Corepro LEDspot MV - Page 10




Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D


CorePro LEDspot MV

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

