



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- UWAGI: Ogólna energooszczędność i rozsył strumienia świetlnego dowolnej instalacji z użyciem tych lamp zależy od rodzaju samej instalacji.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	833 [CCT of 3300K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień Świetlny	960 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3300 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	58,18 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	25000-75000 Hz
Częstotliwość wejściowa	25000-75000 Hz
Zużycie energii	16,5 W
Prąd lampy (Max)	500 mA
Prąd lampy (Min)	280 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s


MASTER LEDtube InstantFit HF

Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	50-100 V
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 35°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD

Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur Znak CE
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	21 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD
Full EOC	871869656616900
Kod zamówienia	56616900
Materiał Nr (12NC)	929001226302
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696566169
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696566176


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1 198,0 mm	1 205,0 mm	1 212,0 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD

MASTER LEDtube InstantFit HF

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833

T8 FOOD

